


kit de fixation de capteur QH-DR-E-S3-PK-3-B-B

N° de pièce: 164855

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Selon la norme	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Forme	en angle
Position de montage	indifférent
Principe de mesure	pneumatique
Affichage de la position de commutation	non
Pression de service	-0,95 ... 8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Raccord pneumatique	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information matière joints	EPDM
Note sur les matériaux du boîtier	PC
Note sur les matériaux du socle du boîtier	PA
Note sur les matériaux de la console	Acier fortement allié inoxydable