

Câble F.O. SOEZ-LLG-RT-0,5-M6

Code article: 165356

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Méthode de mesure	Câble F.O. Détecteur à réflexion
Température ambiante	-20 °C...160 °C
Taille	M6
Poids du produit	34 g
Matériau du boîtier	Laiton Chromé
Limite haute de la plage de réglage	100 mm
Température ambiante montage déplacé	-20 °C...120 °C
Degré de protection	IP54
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L