

câble de connexion KM8-M8-GSGD-5

N° de pièce: 165611

FESTO

pour entrées, longueur 5 m, avec connecteur mâle droit et connecteur femelle droit



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Plage de tension de service CA	≤ 60 V
Plage de tension de service CC	≤ 75 V
Courant admissible	4 A
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-25 ... 85 °C
Connexion électrique	Connecteur mâle droit/connecteur femelle droit M8x1 / M8x1 à 3 pôles/à 3 pôles
Structure du câble	3x0,25
Longueur de câble	5 m
Couleur de la gaine de câble	gris
Information matière gaine de câble	PUR