


# câble de connexion

## KRP-1-24-2,5

N° de pièce: 165612  
Produit de fin de série

FESTO

Connecteur pour plaque relais du terminal CPV avec câble.  
Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2024. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fixation	à trou débouchant
Position de montage	indifférent
Poids du produit	49 g
Connexion électrique	à 2 pôles Connecteur femelle coudé
Plage de tension de service CC	$\leq 26$ V
Plage de tension de service CA	$\leq 20$ V
Courant admissible	1 A
Longueur de câble	2,5 m
Diamètre de câble	3,5 mm
Structure du câble	2x0,25
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-10 ... 50 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau gaine du câble	PVC
Matériau corps	PUR
Matériau contacts à fiche	Bronze