



Cellule OU OS-1/4-B-CT

N° de pièce: 165693

FESTO

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2010.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction OU
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Mode de fixation	à trou débouchant
Débit nominal normal	1.170 l/min
Pression de service	1 ... 10 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Information matière corps	Aluminium
Fluide de service	Air comprimé filtré, non lubrifié Air comprimé filtré, lubrifié
Diamètre nominal	6,5 mm
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Raccord pneumatique 3	G1/4
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière joints	NBR