

Tuyau plastique spiralé PPS-6-7,5-1/4-CT-BL

N° de pièce: 165873

FESTO

avec 2 raccords à vis et joints, polyamide (non agréé pour l'alimentaire).
Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Longueur de travail	7,5 m
Diamètre extérieur	7,8 mm
Longueur des spires jointives	0,43 m
Diamètre intérieur	6,2 mm
Diamètre de bobine	75 mm
Nombre de spires	43
Pression de service en fonction de la température	-0,95 ... 17,2 bar
Fluide de service	Air comprimé filtré Vide
Classe de résistance à la corrosion KBK	1
Température ambiante	-30 ... 80 °C
Poids du produit	260 g
Raccord pneumatique	G1/4
Couleur	bleu
Information matériau filetage de raccordement	Alliage d'aluminium anodisé
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE Conforme RoHS
Information matériaux, protection contre le flambage	Acier zingué
Information matière tuyau	PA-P