

Guidage pour charges lourdes HD-25- -

N° de pièce: 170026


FESTO

configurable.

Pour la configuration, mettre d'abord le produit dans le panier.

Pour ce produit, les caractéristiques techniques et les accessoires peuvent varier en fonction de la configuration.

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2009.



Fiche technique

~ConfIndependentDatasheet

Caractéristique	Valeur
Taille	25
Course	10 ... 2.160 mm
Position de montage	indifférent
Guidage	Patin à billes
Conception	Axe de guidage sans actionneur
Vitesse max.	3 m/s
Classe de résistance à la corrosion KBK	0
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Force max. Fy	5.400 N
Force max. Fz	5.600 N
Moment max. Mx	260 Nm
Moment max. My	415 Nm
Moment max. Mz	400 Nm
Masse en mouvement	1.780 g
Masse en mouvement à 0 mm de course	1.780 g
Poids supplémentaire par 10 mm de course	116 g
Poids de base à 0 mm de course	3.600 g
Information matière élément de guidage	Acier
Information matière corps	Alliage d'aluminium anodisé