

# Guidage pour charges lourdes HD-40- -

N° de pièce: 170027


FESTO

configurable.

Pour la configuration, mettre d'abord le produit dans le panier.

Pour ce produit, les caractéristiques techniques et les accessoires peuvent varier en fonction de la configuration.

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2009.



## Fiche technique

~ConfIndependentDatasheet

Caractéristique	Valeur
Taille	40
Course	10 ... 2.110 mm
Position de montage	indifférent
Guidage	Patin à billes
Conception	Axe de guidage sans actionneur
Vitesse max.	3 m/s
Classe de résistance à la corrosion KBK	0
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Force max. Fy	5.400 N
Force max. Fz	5.600 N
Moment max. Mx	375 Nm
Moment max. My	560 Nm
Moment max. Mz	540 Nm
Masse en mouvement	3.300 g
Masse en mouvement à 0 mm de course	3.300 g
Poids supplémentaire par 10 mm de course	176 g
Poids de base à 0 mm de course	11.800 g
Information matière élément de guidage	Acier
Information matière corps	Alliage d'aluminium anodisé