

# Adaptateur en T FB-TA-M12-5POL

Code article: 171175

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode de fixation	avec trou débouchant
Poids du produit	59 g
Raccord électrique	5 pôles M12x1/M12x1 Connecteurs mâles/Connecteurs femelles
Plage de tension de service CC	10 V...30 V
Intensité maximale admissible	4 A
Degré de protection	IP67
Température ambiante	-25 °C...90 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L