



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Position de montage	indifférent
Forme	Forme droite
Taille du bidon	1
Pression de service sur la plage de température totale	0,095 ... 1 MPa
Pression de service plage de température complète	0,95 ... 10 bar
Pression de service sur la plage de température totale	13,775 ... 145 psi
Classification maritime	Voir certificat
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	4,7 g
Mode de fixation	Aiguille de fixation
Raccord pneumatique 1	Cartouche 17 mm
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	PA
Matériau joint de tuyau	NBR