


Ventouse VAS-1-M3-NBR

N° de pièce: 173437

FESTO

Bague d'étanchéité non comprise dans la fourniture.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	0,4 mm
Diamètre de ventouse	1 mm
Diamètre d'aspiration effectif	0,8 mm
Conception	Raccord du vide en haut ronde, standard
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Force à 70 % de vide	0,035 N
Filetage de fixation	M3
Fixation de ventouse	M3
Raccord de vide	M3
Dureté Shore	55 +/- 5
Information matière embouts filetés	Zinc moulé sous pression
Information matière ventouse	NBR