


Ventouse VAS-10-M5-PUR

N° de pièce: 173441

FESTO

avec joint OL.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	2 mm
Diamètre de ventouse	10 mm
Diamètre d'aspiration effectif	8 mm
Conception	Raccord du vide en haut ronde, standard
Fluide de service	Air ambiant
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Force à 70 % de vide	4,5 N
Filetage de fixation	M5
Fixation de ventouse	M5
Raccord de vide	M5
Dureté Shore	62
Information matière embouts filetés	Laiton
Information matière ventouse	TPE-U(PU)