

Manodétendeur LR-3/4-D-7-MIDI-NPT

Code article: 173666

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Midi
Série	D
Position de montage	Indifférente
Fonction du régulateur	Pression de sortie constante
Pression de service	16 bar
Hystérésis max. de pression	0.2 bar
Débit nominal normal	4500 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Gaz inertes
Température du fluide	-10 °C...60 °C
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	720 g
Mode de fixation	Au choix : Montage frontal Montage sur tuyauterie Avec équerre-support
Raccord pneumatique 1	NPT 3/4
Raccord pneumatique 2	NPT 3/4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression