


# câble à connecteur femelle KMEB-2-24-2,5-LED

N° de pièce: 174844

FESTO

Préconfectionné, pour distributeurs VUVB, MEBH, MOEBH et pilotes électriques N2.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Affichage de la position de commutation	LED
Mode de fixation	sur électrodistributeur avec vis M2,5
Position de montage	indifférent
Poids du produit	200 g
Connexion électrique	à 4 pôles Connecteur femelle coudé Brochage type C selon EN 175301-803 selon DIN EN 175301-803
Tension de service nominale CC	24 V
Connexion du conducteur de protection	disponible
Longueur de câble	2,5 m
Diamètre de câble	6,2 mm
Structure du câble	3x0,75
Degré de protection	IP65 selon IEC 60529
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau gaine du câble	TPE-U(PUR)
Matériau corps	PA POM
Matériau contacts à fiche	Bronze