

Câble à connecteur femelle KMEB-2-230-2,5

Code article: 174846

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Mode de fixation	sur électrodistributeur avec vis centrale M2,5
Position de montage	Indifférente
Poids du produit	200 g
Raccord électrique	4 pôles Connecteur femelle coudé Forme C selon DIN EN 175301-803
Tension de service nominale CA	230 V
Raccordement du câble de protection	Disponible
Longueur de câble	2.5 m
Diamètre de câble	6.2 mm
Composition du câble	3 x 0,75 mm ²
Degré de protection	IP65 selon CEI 60529
Température ambiante	-20 °C...80 °C
Marquage CE (voir la déclaration de conformité)	Selon la directive européenne relative aux basses tensions Selon la directive européenne RoHS
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS selon les prescriptions UK pour les équipements électriques
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de gaine du câble	TPE-U(PUR)
Matériau du boîtier	PA POM
Matériau des contacts à fiche	Bronze