



# limiteur de débit unidirectionnel GRGZ-M3-QS-3

N° de pièce: 175046  
Produit de fin de série

FESTO

Limitation de débit d'alimentation avec raccord enfichable QS  
Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2018. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	Fonction de limitation de débit unidirectionnelle
Raccord pneumatique 1	QS-3
Raccord pneumatique 2	M3
Élément de réglage	Vis à tête fendue
Mode de fixation	vissable
Débit nominal normal dans le sens de la limitation	41 l/min
Débit nominal normal dans le sens anti-retour	27 ... 44 l/min
Pression de service	0,2 ... 10 bar
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Position de montage	indifférent
Débit normal dans le sens de l'étranglement 6 -> 0 bar	95 l/min
Débit normal dans le sens antiretour 6 -> 0 bar	75 ... 100 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Couple de serrage max.	0,3 Nm
Poids du produit	14 g
Material of threaded plug	Laiton nickelé
Note sur la matière	Conforme RoHS
Material seals	NBR
Material release ring	POM
Material adjusting screw	Laiton
Material swivel fitting	Zinc moulé sous pression