

# Bobine MSFW-230-50/60-DS-OD

Code article: 175118

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                                  | Valeur  |
|---|---|
| Position de montage                               | Indifférente  |
| Indication de la position de commutation          | non   |
| Temps d'appel min.                                | 10 ms   |
| Facteur de marche                                 | 100%  |
| Facteur de puissance cos {phi}                    | 0.7   |
| Caractéristiques de bobine                        | 230 V CA : 50/60 Hz, puissance d'appel 9,0 VA, puissance de maintien 7,0 VA |
| Variations de fréquence admissibles               | +/- 5 %   |
| Fluctuations de tension admissibles               | +/- 10 %  |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité)   | Selon la directive européenne relative aux basses tensions                  |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon les prescriptions UK pour les équipements électriques                 |
| Conformité PWIS                                   | VDMA24364-B2-L  |
| Degré de protection                               | IP65  |
| Température ambiante                              | -5 °C...40 °C   |
| Couple de serrage max. du connecteur femelle      | 0.4 Nm  |
| Poids du produit                                  | 55 g  |
| Raccord électrique                                | Forme A<br>selon DIN EN 175301-803  |
| Mode de fixation                                  | Avec écrou moleté   |
| Note sur le matériau                              | Conforme à RoHS   |
| Matériau de bobine                                | Résine thermodurcissable<br>Cuivre<br>Acier                                 |
| Matériau d'enroulement                            | Cuivre  |