



# silencieux UC-QS-8H

N° de pièce: 175611

FESTO

pour distributeurs CPE et terminaux CPV, avec fiche femelle pour raccords instantanés QS.



## Fiche technique

| Caractéristique                               | Valeur                                     |
|---|--|
| Position de montage                           | indifférent                                |
| Taille du bidon                               | 1  |
| Pression de service MPa                       | 0 ... 1 MPa                                |
| Pression de service                           | 0 ... 10 bar                               |
| Débit à l'atmosphère                          | 1.500 l/min                                |
| Fluide de service                             | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:::]   |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible |
| Conformité PWIS                               | VDMA24364-B1/B2-L                          |
| Niveau de pression sonore                     | 60 dB(A)                                   |
| Température ambiante                          | -10 ... 70 °C                              |
| Poids du produit                              | 2,3 g                                      |
| Raccord pneumatique                           | QS-8                                       |
| Matériau insert silencieux                    | PE   |
| Matériau tourillon vissé                      | PE   |
| Note sur la matière                           | Conforme RoHS                              |