

Outil de démontage CQO-15

Code article: 175725

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille de fût	1
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Aptitude alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Température ambiante	-25 °C...70 °C
Poids du produit	2 g
Raccord pneumatique 1	pour tube/tuyau de Ø extérieur de 15 mm
Note sur le matériau	Conforme à RoHS