

Vérin oscillant DRQD-32- -


N° de pièce: 175804

FESTO

configurable.

Pour la configuration, mettre d'abord le produit dans le panier.

Pour ce produit, les caractéristiques techniques et les accessoires peuvent varier en fonction de la configuration.



Fiche technique

~ConflIndependentDatasheet

Caractéristique	Valeur
Taille	32
Angle d'oscillation	1 ... 360 deg
Amortissement	Amortissement pneumatique ajustable Amortisseur, amortissement dur, ajustable
Position de montage	indifférent
Conception	Pignon/crémaillère
Nombre max. de positions intermédiaires	1
Détection de position	pour capteurs de proximité
Variantes	Passe-câbles FW: Arbre à flasque SD: Passage d'arbre à flasque ZW: Arbre à clavette
Pression de service	1 ... 10 bar
Mode de fonctionnement	à double effet
Catégorie ATEX	II 2 GD
Marquage ATEX	II 2 GD c T4 T120°C
Température ambiante ATEX	-10°C ≤ Ta ≤ +60°C
Fluide de service	Air comprimé filtré
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne ATEX (atmosphère explosive)
Classe de résistance à la corrosion KBK	1
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Couple sous 6 bar	12,5 ... 13,5 Nm
Moment d'inertie admissible	0,004 ... 0,15 kgm ²
Mode de fixation	à trou débouchant taraudé au choix :
Raccord pneumatique	G1/8
Information matière arbre moteur	Acier traité
Information matière couvercle	Aluminium
Information matière joints	NBR TPE-U(PU)
Information matière corps	Aluminium