

Kit de butée KSM-8

Code article: 175834

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	8
Plage de réglage angle d'oscillation	0 deg...180 deg
Angle d'oscillation	180 deg
Position de montage	Indifférente
Ajustement fin	-5 deg
Structure de construction	Levier de butée
Détection de position	sans
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	0 °C...60 °C
Poids du produit	70 g
Matériau de l'obturateur	Renforcé de polyamide
Matériau des butées	Acier inoxydable fortement allié
Matériau du boîtier	Aluminium Anodisé