

Kit de butée KSM-10

Code article: 175835

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	10
Plage de réglage angle d'oscillation	0 deg...200 deg
Angle d'oscillation	200 deg
Position de montage	Indifférente
Ajustement fin	-5 deg
Structure de construction	Levier de butée
Détection de position	sans
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	0 °C...60 °C
Poids du produit	100 g
Matériau de l'obturateur	Renforcé de polyamide
Matériau des butées	Acier inoxydable fortement allié
Matériau du boîtier	Aluminium Anodisé