

Vérin cylindrique DSAG-40- -PPV-A-CT

N° de pièce: 176510

FESTO


Culasse arrière avec axe fileté.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo Corée

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2010.



Exemple de
représentation



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	1 ... 500 mm
Diamètre de piston	40 mm
Amortissement	PPV : amortissement pneumatique réglable des deux côtés
Pression de service	1 ... 10 bar
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	Air comprimé sec, lubrifié ou non
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Longueur d'amortissement	22 mm
Force théorique sous 6 bar, au recul	633 N
Force théorique sous 6 bar, à l'avance	754 N
Masse en mouvement à 0 mm de course	469 g
Poids supplémentaire par 10 mm de course	24 g
Poids de base à 0 mm de course	586 g
Masse supplémentaire par 10 mm de course	15,9 g
Raccord pneumatique	M32x2
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière couvercle	Alliage d'aluminium
Information matière joints	NBR TPE-U(PU)
Information matière corps	Acier fortement allié inoxydable
Information matière tige de piston	Acier fortement allié