

Flasque orientable SUA-50-R3

Code article: 176888

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	50
Position de montage	Indifférente
Variante	Protection anticorrosion renforcée
Classe de protection anticorrosion CRC	3 - Effets de corrosion forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Poids du produit	283 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau de fixation	Alliage d'aluminium corroyé Avec revêtement de protection
Matériau des boulons	Acier inoxydable fortement allié
Matériau douille	Acier à ressort
Matériau du palier	Matière plastique
Matériau de vis	acier inoxydable fortement allié
Matériau du fusible	Acier inoxydable fortement allié
Matériau d'arbre	Acier inoxydable fortement allié