

# Flasque orientable SUA-100-R3

Code article: 176891

FESTO



## Fiche technique

| Caractéristiques                       | Valeur   |
|--|--|
| Taille                                 | 100  |
| Position de montage                    | Indifférente   |
| Variantes                              | Protection anticorrosion renforcée                           |
| Classe de protection anticorrosion CRC | 3 - Effets de corrosion forts                                |
| Conformité PWIS                        | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Poids du produit                       | 1236 g...1236 g  |
| Note sur le matériau                   | Conforme à RoHS  |
| Matériau de fixation                   | Alliage d'aluminium corroyé<br>Avec revêtement de protection |
| Matériau des boulons                   | Acier inoxydable fortement allié                             |
| Matériau douille                       | Acier à ressort  |
| Matériau du palier                     | Matière plastique  |
| Matériau du disque                     | Acier galvanisé  |
| Matériau de vis                        | acier inoxydable fortement allié                             |
| Matériau du fusible                    | Acier inoxydable fortement allié                             |
| Matériau d'arbre                       | Acier inoxydable fortement allié                             |