

Module d'entrée CP-E16-M8

Code article: 18205

FESTO



Fiche technique

| Caractéristiques | Valeur |
|---|---|
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Marquage CE (voir la déclaration de conformité) | Selon directive européenne CEM selon la directive européenne relative à la protection antidéflagrante (ATEX) Selon la directive européenne RoHS |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK EX selon les prescriptions UK RoHS |
| Marquage KC | KC-CEM |
| Certification | RCM Mark c UL us - Recognized (OL) |
| Protection contre l'explosion | Zone 2 (ATEX) Zone 2 (UKEX) Zone 22 (ATEX) Zone 22 (UKEX) |
| Catégorie ATEX gaz | II 3G |
| Catégorie ATEX poussière | II 3D |
| Homologation, protection antidéflagrante, hors UE | Niveau de protection du matériel Dc (GB) Niveau de protection du matériel Gc (GB) |
| Mode de protection contre l'inflammation gaz | Ex ec IIC T5 Gc X |
| Mode de protection contre l'inflammation de poussière | Ex tc IIIC T80 °C IP65 Dc X |
| Température ambiante Ex | -5 °C <= Ta <= +50 °C |