


Connecteur femelle multipôle IMP1-SD-40

N° de pièce: 18318

FESTO

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de câble admissible	18 ... 27 mm
Position de montage	indifférent
Plage de tension de service CA	≤ 300 V
Plage de tension de service CC	≤ 250 V
Courant admissible	10 A
Degré de protection	IP65
Température ambiante	-40 ... 125 °C
Poids du produit	395 g
Section de raccordement	1,5 mm ²
Connexion électrique	Connecteur femelle à 40 pôles
Presse-étoupe	Pg29
Mode de fixation	avec étrier de serrage
Information matière corps	Plastique Alliage léger moulé sous pression
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Alliage de cuivre argenté