

Ventouse


VAS-30-1/8-PUR-CT

N° de pièce: 183513

FESTO

avec joint OL.

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2010.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	3 mm
Diamètre de ventouse	30 mm
Diamètre d'aspiration effectif	25 mm
Conception	Raccord du vide en haut ronde, standard
Fluide de service	Air ambiant
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Force à 70 % de vide	34 N
Filetage de fixation	G1/8
Fixation de ventouse	G 1/8
Raccord de vide	G1/8
Dureté Shore	62
Information matière embouts filetés	Acier fortement allié inoxydable
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière ventouse	TPE-U(PU)