


Ventouse à soufflet VASB-8-M5-NBR-CT

N° de pièce: 183514

FESTO

avec joint OL.

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2010.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	2 mm
Diamètre de ventouse	8 mm
Diamètre d'aspiration effectif	5,5 mm
Conception	Raccord du vide en haut ronde, soufflet 1,5 X
Fluide de service	Air ambiant
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Force à 70 % de vide	1,6 N
Filetage de fixation	M5
Fixation de ventouse	M5
Raccord de vide	M5
Dureté Shore	73
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matière ventouse	TPE-U(PU)