

Manomètre MA-23-16-R1/8

Code article: 183898

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Plage d'affichage	0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Taille nominale du manomètre	23
Structure de construction	Manomètre à tube de Bourdon
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie
Fluide de service	Gaz inertes Liquides neutres
Pression de service	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar 0 psi...232 psi
Facteur de charge alternée	0.6
Classe de précision de mesure	4
Degré de protection	IP44
Température du fluide	-20 °C...60 °C
Température ambiante	-20 °C...60 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Position des raccords	Au centre de la face arrière
Raccord pneumatique	R1/8
matériaux en contact avec le fluide	Laiton
Matériau du tourillon vissé	Laiton
Matériau du boîtier	Laiton
Matériau du hublot de contrôle	PC
Couleur du boîtier	noir
Poids du produit	27 g
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Pas d'acétylène Pas d'oxygène

Caractéristiques	Valeur
Cadran gradué	Double échelle bar (extérieur) psi (intérieur)