

Manomètre MA-23-6-N1/8

N° de pièce: 183903

FESTO

mit Anzeigeeinheit in bar und psi.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille nominale manomètre	23
Position du raccord	Face arrière centrée
Plage d'affichage [bar]	0 ... 6 bar
Plage d'affichage [psi]	0 ... 87 psi
Echelle	Double échelle bar (externe) psi (intérieur)
Fluide de service	Fluides gazeux pas de G4 pas de G6
Température ambiante	-40 ... 65 °C
Poids du produit	16 g
Raccord pneumatique	NPT1/8-27
Information matière embouts filetés	Laiton
Information matière corps	ABS
Information matière voyant	PC