

Accouplement KSE-15-22-D05-D07

N° de pièce: 184261

FESTO

pour DGE.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	5 mm
Diamètre de support 2	7 mm
Taille	15
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	12.000 1/min
Moment d'inertie	0,13 kgmm ²
Couple transmissible	1 Nm
Poids du produit	6 g
Note sur la matière	Conforme RoHS