

Commande manuelle auxiliaire HAB-3/8

Code article: 184587

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	11 mm
Position de montage	Indifférente
Fonction de distributeur	Élément de mise à l'échappement
Pression de service	0 bar...10 bar
Débit nominal normal d'échappement 6->5 bar	165 l/min
Protection contre l'explosion	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température du fluide	-20 °C...80 °C
Température ambiante	-20 °C...80 °C
Couple de serrage max.	35 Nm
Mode de fixation	À visser
Raccord pneumatique 1	G3/8
Raccord pneumatique 2	G3/8
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium corroyé, anodisé