


connecteur femelle NTSD-WD-9

N° de pièce: 18527

FESTO

pour terminaux de distributeurs.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Mode de fixation	avec écrou-raccord
Position de montage	indifférent
Poids du produit	30 g
Connexion électrique	à 4 pôles Connecteur femelle coudé Borne à vis
Plage de tension de service CA	≤ 250 V
Courant admissible	16 A
Presse-étoupe	Pg9
Diamètre de câble admissible	6 ... 8 mm
Section de raccordement	1,5 mm ²
Degré de protection	IP67
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Matériau corps	PBT
Matériau contacts à fiche	Alliage de cuivre Laiton