

Chape de tige CRSG-M27X2

Code article: 185361

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	M27x2
Position de montage	Indifférente
Selon la norme	ISO 8140
Classe de protection anticorrosion CRC	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Aptitude à la production de batteries Li-ion	Les métaux contenant plus de 5 % en masse de cuivre, de zinc ou de nickel sont exclus de l'utilisation. Sont exclus le nickel dans les aciers, les surfaces nickelées chimiquement, les circuits imprimés, les câbles, les connecteurs électriques et les bobines
Température ambiante	-40 °C...150 °C
Poids du produit	2022.1 g
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau des boulons	Acier fortement allié
Matériau fourche	Acier fortement allié
Matériau de l'écrou	Acier fortement allié
Matériau du fusible	Acier fortement allié