

câble de connexion KM12-M12-GSWD-1-4

N° de pièce: 185499

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Plage de tension de service CA	≤ 60 V
Plage de tension de service CC	≤ 75 V
Courant admissible	3,8 A
Degré de protection	IP67
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 70 °C
Température ambiante	-30 ... 70 °C
Poids du produit	66 g
Connexion électrique	Câble à 4 conducteurs Connecteur mâle droit/connecteur femelle coudé M12x1 / M12x1 à 4 pôles/à 4 pôles
Structure du câble	4x0,34
Longueur de câble	1 m
Mode de fixation	vissable
Couleur de la gaine de câble	gris
Information matière corps	TPE-U(PU)
Information matière gaine de câble	TPE-U(PU)