

Terminal de distributeurs VIFB-02-1/4-6

N° de pièce: 18555

FESTO

G1/4, avec connecteur de bus de terrain.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Fonction de distributeur | 5/2, monostable 5/2 bistable 5/3, sous pression 5/3 à l'échappement 5/3, fermé |
| Débit nominal normal | 1.300 ... 1.600 l/min |
| Pression de service | -0,9 ... 10 bar |
| Pilotage électrique | Bus de terrain |
| Nombre max. d'emplacements de distributeurs | 6 |
| Température ambiante | -5 ... 50 °C |
| Degré de protection | IP65 |
| Mode d'actionnement | électrique |
| Type de terminal | 02 |
| Conception | Piston tiroir |
| Alimentation en air de pilotage | externe interne |
| Structure du terminal de distributeurs | Grille fixe |
| Pression de commande | 1,5 ... 10 bar |
| Tension de service nominale CC | 24 V |
| Température du fluide | -5 ... 50 °C |
| Note sur la matière | Contenant de substances de silicone |