



# Déshydrateur à adsorption LDF-H6-N1/2

N° de pièce: 185684

FESTO

pour un air comprimé sec et exempt de particules.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	vertical
Protection de cuve	Cage de protection métallique
Pression d'entrée 1	4 ... 10,5 bar
Point de rosée atmosphérique	-40 °C
Fluide de service	Air comprimé filtré, non lubrifié
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	selon la directive européenne CEM selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Classe de résistance à la corrosion KBK	1
Température du fluide	2 ... 50 °C
Température ambiante	2 ... 50 °C
Poids du produit	35.700 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Information matière corps	Zinc moulé sous pression