

Filtre LF-1/2-D-5M-MAXI-A

Code article: 186466

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Taille	Maxi
Série	D
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse de filtration	5 µm
Purgeur de condensats	Automatique
Structure de construction	Filtre fritté avec séparateur centrifuge
Volume max. de condensats	80 cm ³
Protection de la cuve	Cage métallique de protection
Pression de service	2 bar...12 bar
Débit nominal normal	3700 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gaz inertes
Classe de protection anticorrosion CRC	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 °C...60 °C
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [6 : 8 : 4] Gaz inertes
Température du fluide	5 °C...60 °C
Température ambiante	5 °C...60 °C
Poids du produit	1340 g
Mode de fixation	Montage sur tuyauterie Avec accessoires
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 2	G1/2
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau du filtre	PE
Matériau du boîtier	Zinc moulé sous pression
Matériau de cuve	PC