

câble de connexion KM12-M12-GSGD-5

N° de pièce: 18686

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Plage de tension de service CA	≤ 60 V
Plage de tension de service CC	≤ 75 V
Courant admissible	2,8 A
Degré de protection	IP67
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 70 °C
Température ambiante	-30 ... 70 °C
Connexion électrique	Connecteur mâle droit/connecteur femelle droit M12x1 / M12x1 à 4 pôles/à 4 pôles
Structure du câble	4x0,25
Longueur de câble	5 m
Couleur de la gaine de câble	gris
Information matière gaine de câble	PUR