


# Adaptateur SIE-GA

N° de pièce: 18780

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Selon la norme	EN 61076-2-101 EN 61984
Plage de tension de service CA	250 V
Plage de tension de service CC	250 V
Résistance aux tensions transitoires	2,5 kV
Intensité maximale admissible à 40 °C	4 A
Degré d'encrassement	3
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension
Degré de protection	IP67
Température ambiante	-25 ... 85 °C
Couple de serrage max., verrouillage	0,6 Nm
Poids du produit	23,5 g
Connexion électrique	à 4 pôles Forme A M12x1 Connecteur mâle droit
Mode de fixation	avec écrou-raccord
Information matière écrou-raccord	Laiton nickelé
Note sur la matière	Conforme RoHS
Information relative aux matériaux : contacts à fiche	Laiton nickelé et doré