


Contrôleur d'axe SPC200/P06

N° de pièce: 187814

FESTO

pour 1 ou 2 axes pneumatiques, avec connexion Interbus.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Groupement d'appareils	Unité de base pour 4 modules Alimentation électrique Interface série Plaque d'obturation Coupleur Interbus
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Résistance permanente au choc selon DIN/IEC 68 partie 2-82	contrôlé selon niveau de sévérité 2
Humidité relative de l'air	0 - 95 % sans condensation
Degré de protection	IP20 selon IEC 60529
Résistance aux vibrations selon DIN/IEC 68 partie 2-6	contrôlé selon niveau de sévérité 1
Température ambiante	-5 ... 50 °C