


# Bloc de raccordement VIGK-04-D-2-NPT

N° de pièce: 18887

FESTO

pour terminal de distributeurs

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA



## Fiche technique

| Caractéristique                      | Valeur                                    |
|--------------------------------------|---|
| Largeur                              | 183 mm                                    |
| Pression de service                  | -0,9 ... 16 bar                           |
| Fluide de service                    | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Température du fluide                | -10 ... 60 °C                             |
| Degré de protection                  | IP65                                      |
| Température ambiante                 | -10 ... 60 °C                             |
| Agrément                             | UL - Recognized (OL)                      |
| Mode de fixation embase              | à trou débouchant                         |
| Raccord de pilotage auxiliaire 12/14 | NPT1/8-27                                 |
| Raccord pneumatique 1                | NPT3/4-14                                 |
| Raccord pneumatique 2                | NPT3/8-18                                 |
| Raccord pneumatique 3                | NPT3/4-14                                 |
| Raccord pneumatique 4                | NPT3/8-18                                 |
| Raccord pneumatique 5                | NPT3/4-14                                 |
| Information matière embase           | Aluminium moulé sous pression             |