


# ventouse complète ESG-20

N° de pièce: 189173

FESTO



## Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Diamètre de ventouse	20 mm
Position de montage	vertical
Caractéristiques spécifiques	Antistatique
Conception	Raccord du vide en haut Raccord du vide sur le côté à compensation de hauteur avec compensateur de hauteur élevée
Correspondance des porte-ventouse	Taille 4
Forme de la ventouse	plat cylindrique Cylindrique, extra profond Cylindrique, soufflet x1,5 Cylindrique, soufflets 3,5 convolutions
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:~:]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Température ambiante	-30 ... 200 °C
Raccord de vide	M14x1 G1/8 QS-6 PK-4
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau ventouse	BR FPM NBR PUR VMQ (silicone)