


Support de ventouse ESH-HA-4-QS

Code article: 189199

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Volume	0.719 cm ³
Position de montage	verticale
Structure de construction	Raccord de vide sur le dessus
Affectation des porte-ventouses	Taille 4
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	0 °C...60 °C
Poids du produit	30 g
Mode de fixation	Avec contre-écrou
Fixation pour ventouse	M6
Raccord de vide	QS-6
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau support	Aluminium Laiton nickelé POM Acier traité Acier fortement allié