

Support de ventouse ESH-HB-2-QS

Code article: 189205

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Volume	0.418 cm ³
Position de montage	verticale
Structure de construction	Raccord de vide sur le côté
Affectation des porte-ventouses	Taille 2
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	0 °C...60 °C
Poids du produit	13 g
Mode de fixation	Avec taraudage
Fixation pour ventouse	Diamètre 4 mm
Raccord de vide	QS-6
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR Acier
Matériau support	Aluminium Laiton nickelé POM Acier traité Acier fortement allié