

# Support de ventouse ESH-HB-3-PK

Code article: 189208

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Volume	0.313 cm <sup>3</sup>
Position de montage	verticale
Structure de construction	Raccord de vide sur le côté
Affectation des porte-ventouses	Taille 3
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	27 g
Mode de fixation	Avec taraudage
Fixation pour ventouse	M4
Raccord de vide	PK-4
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR Acier
Matériau support	Aluminium Laiton nickelé POM Acier traité Acier fortement allié