

# Support de ventouse ESH-HE-2-M5

Code article: 189254

FESTO



## Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Diamètre nominal	2 mm
Volume	0.036 cm <sup>3</sup>
Position de montage	verticale
Structure de construction	Raccord de vide sur le dessus
Affectation des porte-ventouses	Taille 2
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	3 g
Mode de fixation	avec filetage via raccord de vide
Fixation pour ventouse	Diamètre 4 mm
Raccord de vide	M5
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	Alliage d'aluminium corroyé NBR POM Acier
Matériau support	Acier traité