


support de ventouse ESH-HE-5-G1/4

N° de pièce: 189257

FESTO

sans compensation de hauteur, à visser directement.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Diamètre nominal | 7 mm |
| Volume | 1,227 cm ³ |
| Position de montage | vertical |
| Conception | Raccord du vide en haut |
| Correspondance des porte-ventouse | Taille 5 |
| Fluide de service | Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 1 - Faibles effets de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-A1-L |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Poids du produit | 24 g |
| Mode de fixation | fileté Via raccord de vide |
| Fixation de ventouse | M10 |
| Raccord de vide | G1/4 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau joints | Alliage d'aluminium NBR POM Acier |
| Matériau support | Acier traité |