

Support de ventouse ESH-HF-1-M10X1

Code article: 189260

FESTO



Fiche technique

Caractéristiques	Valeur
Compensateur de hauteur du porte-ventouse	2.6 mm
Diamètre nominal	2 mm
Volume	0.108 cm ³
Position de montage	verticale
Structure de construction	Raccord de vide sur le dessus avec compensateur de hauteur
Affectation des porte-ventouses	Taille 1
Fluide de service	Air atmosphérique selon ISO 8573-1:2010 [7::-]
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	-10 °C...60 °C
Poids du produit	14 g
Mode de fixation	avec filetage via raccord de vide
Fixation pour ventouse	Diamètre 3 mm
Raccord de vide	M10x1
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR POM
Matériau support	Acier traité